

## Verbindungselemente H2,5/19D ZH BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	H2,5/19D ZH BL
Best.-Nr.	<a href="#">9037500000</a>
Ausführung	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190493073
VPE	500 Stück
Verpackung	lose

**Verbindungselemente  
H2,5/19D ZH BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Breite	19 mm	Breite (inch)	0,748 inch
Nettogewicht	0,29 g		

**Technische Daten**

Ausführung	Zwillings-Aderendhülse
------------	------------------------

**Aderendhülsen**

Abisolierlänge	13 mm	Farbcode	DIN
Kontaktflächendurchmesser (D1)	2,8 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	10 mm
Kragenbreite (B)	4,5 mm	Kragenhöhe (A)	8 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,4 mm	L1 in mm	19 mm
Leiteranschlussquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 14
Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm		

**Klassifikationen**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

**Zulassungen**

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Broschüre/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Engineering-Daten	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>

**Datenblatt**

**Verbindungselemente  
H2,5/19D ZH BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

**Abbildung ähnlich**

---

