

Verbindungselemente H4,0/22D ZH GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H4,0/22D ZH GR
Best.-Nr.	9037530000
Ausführung	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190493103
VPE	100 Stück
Verpackung	lose

Verbindungselemente H4,0/22D ZH GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	22 mm	Breite (inch)	0,866 inch
Nettogewicht	0,42 g		

Technische Daten

Ausführung	Zwillings-Aderendhülse
------------	------------------------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	15 mm	Farbcode	DIN
Kontaktflächendurchmesser (D1)	3,5 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm
Kragenbreite (B)	5,2 mm	Kragenhöhe (A)	9 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,5 mm	L1 in mm	22 mm
Leiteranschlussquerschnitt	4 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 12
Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

Datenblatt

**Verbindungselemente
H4,0/22D ZH GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Abbildung ähnlich

