

**Verbindungselemente
H4,0/18 GR SV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Im Mehrfachbeutel
- Weidmüller Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H4,0/18 GR SV
Best.-Nr.	9026010000
Ausführung	Aderendhülse, isoliert, 12 mm, 10 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190117382
VPE	250 Stück
Verpackung	Mehrfachbeutel

Verbindungselemente H4,0/18 GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	18 mm	Breite (inch)	0,709 inch
Nettogewicht	0,29 g		

Technische Daten

Ausführung	isoliert
------------	----------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	12 mm	Farbcode	Weidmüller
Kontaktflächendurchmesser (D1)	2,8 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	10 mm
Kragendurchmesser (D2)	4,8 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,3 mm
L1 in mm	18 mm	Leiteranschlussquerschnitt	4 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 12	Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm
Militärische Bezeichnung	T 20A 019 A		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

Datenblatt

**Verbindungselemente
H4,0/18 GR SV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Abbildung ähnlich

