

**SAI-M23-GS-7/12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Stechkäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	SAI-M23-GS-7/12
Best.-Nr.	<a href="#">1995840000</a>
Ausführung	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Leergehäuse
GTIN (EAN)	4032248926121
VPE	1 Stück

## SAI-M23-GS-7/12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 71 g

### Temperaturen

Betriebstemperatur, max. 125 °C      Betriebstemperatur, min. -40 °C

### Normen

Zertifikat-Nr. (UR) E344862

### Allgemeine Daten

Anschlussgewinde	M23	Gehäusebasismaterial	Kupfer-Zink-Legierung, Zinkdruckguss
Kabeldurchmesser, max.	12 mm	Kabeldurchmesser, min.	7 mm
Leiteraußendurchmesser	7 - 12mm	Leiteraußendurchmesser, max.	12 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	7 mm	Schutzart	IP67, IP69K
Steckzyklen	> 1000	Temperaturbereich Gehäuse	-40...+125 °C

### Klassifikationen

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC000437
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-91-90
eClass 9.1	27-44-02-02		

### Produkthinweise

Produkthinweis Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

### Zulassungen


Zulassungen



ROHS Konform

### Downloads

Broschüre/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)  
 Engineering-Daten [EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

**SAI-M23-GS-7/12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zeichnungen****Maßzeichnung**

# Cable connector

F

