


**ModuPlug  
HDC XX5E01 MFSXXXX-0500**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Kompakt**

Das neuartige 2-polige Busmodul ist besonders kompakt und kann Megabit- und Gigabit Dateneinsätze aufnehmen. Es ermöglicht die Übertragung von zwei GigaBit Cat-6A (10 GBit) Leitungen in einem Modul.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	HDC XX5E01 MFSXXXX-0500
Best.-Nr.	<a href="#">2453550500</a>
Ausführung	Dateneinsatz
GTIN (EAN)	4050118467420
VPE	1 Stück

## ModuPlug HDC XX5E01 MFSXXXX-0500

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,001 g

### Temperaturen

Grenztemperatur -30 °C ... 90 °C

### Allgemeine Daten

Ausführung Modulseite	Stift	Ausführung Gegenseite	Buchse, gerade
Codierung	D	Isolationswiderstand	$\geq 10^8 \Omega$
Kabellänge	5 m	Kategorie	Cat. 5e
Kontaktoberfläche	Au (Gold)	Nennspannung	250 V
Nennstrom	4 A	Polzahl	4
Steckzyklen	$\geq 100$	Typ	Stift
Verschmutzungsgrad	2	Übertragungsrate	100 Mbit/s

### Technische Daten Kabel

Aderquerschnitt	22 AWG	Außendurchmesser	$6.5 \pm 0.2$
Farbcodierung	weiß, gelb, blau, orange	Geschirmt	Ja
Halogene	Nein	Isolation	PE
Kabellänge	5 m	Mantelfarbe	grün
Mantelmaterial	PUR		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000438	eClass 6.2	27-26-12-04
eClass 9.1	27-44-02-18		

### Produkthinweise

Hinweistext Technische Daten Rundsteckverbinder nach IEC 61076-2-101

### Zulassungen

ROHS Konform

### Downloads

Broschüre/Katalog [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)

**Datenblatt**

**ModuPlug  
HDC XX5E01 MFSXXX-0500**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zeichnungen**

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4

