

Screwty M12 KO o. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Der Screwty® Aufsatz ist für M12 Rundsteckverbinder, mit einem Außenmaß der Rändelmutter von $14,5 \pm 0,3$ mm, geeignet. Das Anzugsdrehmoment liegt bei 0,8-1,2 Nm.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	Screwty M12 KO o. SD
Best.-Nr.	1900100000
Ausführung	Werkzeuge, Verschraubungswerkzeug für umspritzte M12-Leitungen
GTIN (EAN)	4032248409952
VPE	1 Stück

Screwty M12 KO o. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 17 g

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000174	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000149
eClass 6.2	21-04-01-90	eClass 7.1	21-04-01-90
eClass 8.1	21-04-01-90	eClass 9.0	21-04-01-90
eClass 9.1	21-01-90-90		

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Broschüre/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)