

RS PB-DP T SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



IP20 T-Stück PROFIBUS-DP

Dieser Verteiler für PROFIBUS-DP bietet dem Anwender einen komfortablen Anschluss im Schaltschrank.

Er lässt sich auf die Tragschienen TS32/35 montieren und verbindet standardisierte PROFIBUS-DP Leitungen.

Neben dem Verbinden können Stichleitungen angeschlossen werden. Bitte beachten Sie, die Stichleitungen so kurz wie möglich zu halten.

Der Artikel 8788580000 ermöglicht zusätzlich den Anschluss von Analyse-/Programmiergeräten über eine 9-polige Sub-D Buchse.

- T-Stück Funktionen
- Guter Schirmkontakt
- Viel Platz zum Anschluss der Busleitung
- Tragschienenmontage TS32/35

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|----------------------------|
| Typ | RS PB-DP T SUB-D |
| Best.-Nr. | 8788580000 |
| Ausführung | T-Stück PROFIBUS-DP, IP20 |
| GTIN (EAN) | 4032248477418 |
| VPE | 1 Stück |

RS PB-DP T SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 76,2 g

Temperaturen

| | | | |
|--------------------------|-------|--------------------------|--------|
| Betriebstemperatur, max. | 55 °C | Betriebstemperatur, min. | 0 °C |
| Lagertemperatur, max. | 70 °C | Lagertemperatur, min. | -25 °C |

Allgemeine Daten

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Anschlussart | Schraubanschluss | Kabeldurchmesser, max. | 8 mm |
| Kabeldurchmesser, min. | 4,5 mm | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 2,5 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,5 mm ² | Leiteraußendurchmesser | - |
| Schutzart | IP20 | | |

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000830 | ETIM 4.0 | EC000830 |
| ETIM 5.0 | EC000830 | ETIM 6.0 | EC001132 |
| eClass 6.2 | 27-06-91-90 | eClass 7.1 | 27-06-91-90 |
| eClass 8.1 | 27-06-91-90 | eClass 9.0 | 27-06-91-90 |
| eClass 9.1 | 27-44-03-90 | | |

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Broschüre/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

RS PB-DP T SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Schaltbild

