



Abgreifklemmen

AK 2 B 2540 I



Produkt	AK 2 B 2540 I
Beschreibung	Berührungsgeschützte, hochfeste, weitöffnende Abgreifklemme. Klemmbereich bis 30 mm Bolzendurchmesser. Massivdrahtklemme in U-Form und Feindrahtfläche. Anschlussbuchse aus Messing vernickelt steckbar mit 4mm Sicherheits-Messleitungen.
Artikel-Nr. / *Farbe	9724051xx  00 schwarz 01 rot 02 blau 03 gelb 04 grün 88 gelb grün Ni
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	ungefederte 4 mm Buchse
Bemessungsspannung ⁽¹⁾	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT II
Bemessungsstrom ⁽¹⁾ (Derating Kurve beachten)	32 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PP
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽²⁾	-30 °C bis +90 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB
Klemmbereich	30 mm

Norm	IEC 61010
------	-----------

⁽¹⁾ Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

⁽²⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

Stand: 13.05.2016