



Produktname | *Product name*: Home Charger 224  
 Artikelnummer | *Part Number*: 1001-0066  
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: DE / 26.10.2017

Version	Change	Date	Name
VA	--- (Preliminary)	XX.XX.XXXX	XX


Template name: USB-cable , Template version: V0

**Technische Daten des Adapters / technical data of the adapter:**



Eingang / Primär:		<i>input / primary:</i>	
Spannung	100-240V AC 50z/60Hz	<i>voltage</i>	100-240V AC 50z/60Hz
Strom	max. 300mA	<i>current</i>	max. 300mA
Ausgang / Sekundär:		<i>output / secondary:</i>	
Spannung	5.0V DC ±5%	<i>voltage</i>	5.0V DC ±5%
Strom	max. 2400 mA	<i>current</i>	max. 2400 mA
Leistung	12W	<i>power</i>	12W
USB Port:	2 x Type A USB	<i>USB port:</i>	2 x Type A USB
USB Beschaltung	smart IC	<i>USB resistor network</i>	smart IC
Schutzbeschaltung	Kurzschlusschutz Überspannungsschutz Verpolschutzschutz	<i>protection circuit</i>	short circuit protection over voltage protection wrong polarity protection
Gehäuse	Steckergehäuse / weiß	<i>case</i>	plug-in case / white
Gehäusematerial	UL94V-0	<i>housing material</i>	UL94V-0
Betriebstemperatur	0°C.....+40°C	<i>operating temperature</i>	0°C.....+40°C
Approbation	CE	<i>approval</i>	CE
Gewicht ohne Verpackung	42g	<i>weight without package</i>	42g
Verpackung	Farbige Faltschachtel	<i>package</i>	color box
Lieferumfang	Anleitung (Sicherheitshinweis)	<i>delivery</i>	manual (safety instruction)

**2D Zeichnung / Drawing:**



Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c