

## Série 7400 Tournevis dynamométriques Kraftform



<b>EAN:</b>	4013288113924	<b>Size:</b>	255x210x62 mm
<b>Part number:</b>	05074739001	<b>Weight:</b>	1145 g
<b>Article number:</b>	7440/41/42	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82079030

- Jeu de tournevis dynamométriques Kraftform
- Pour embouts 6 pans 1/4"
- Avec embouts Hex-Plus, TORX® et TORX PLUS®
- Dans un robuste coffret

Jeu de tournevis dynamométriques Wera. Deux tournevis dynamométriques avec couple librement ajustable, conjugué à une précision maximale. Un tournevis dynamométrique avec manche Kraftform « pistolet » pour une transmission de couple remarquablement élevée, multicomposants pour un travail à haute vitesse et un vissage particulièrement ergonomique. Réglage aisé de la valeur de couple requise, sans outil spécifique. Échelle bien lisible. Technologie Rapidaptor à serrage rapide, pour un échange éclair des embouts. Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées. Manche Kraftform multicomposants associant zones dures et zones molles, permettant un travail à vive allure tout en ménageant la paume. Comprendant un assortiment d'embouts, dans un robuste coffret haut de gamme.

**Web link**

[http://products.wera.de/fr/outils\\_dynamometriques\\_serie\\_7400\\_tournevis\\_dynamometriques\\_kraftform\\_a\\_reglage\\_de\\_couple\\_variable\\_7440\\_41\\_42.html](http://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_7400_tournevis_dynamometriques_kraftform_a_reglage_de_couple_variable_7440_41_42.html)

Wera - 7440/41/42  
05074739001 - 4013288113924

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Série 7400 Tournevis dynamométriques Kraffform

**Outils dynamométriques réglables**



Les tournevis dynamométriques réglables signés Wera offrent un réglage de couple variable pour une précision maximale. L'utilisateur bénéficie de la qualité de finition la meilleure qui soit dans le design Wera bien connu, marqué par une ergonomie efficace.

**Réglage aisé**



Réglage aisé de la valeur de couple requise, à la main.

**Bonne lisibilité**



Bonne lisibilité de l'échelle de valeurs.

**Précision de mesure**



Précision de mesure  $\pm 6\%$  conformément à la norme DIN EN ISO 6789. Déclat parfaitement audible/tangible lorsque la valeur de couple paramétrée est atteinte.

**Polyvalence d'emploi**



Polyvalence grâce au remplacement éclair des embouts ou des douilles possible grâce à la technologie Rapidaptor.

**Rapid-in et self-lock**



L'embout s'insère dans le logement sans actionner la douille. L'embout se verrouille automatiquement au contact de la vis ; il est positionné fermement en toute sécurité.

**Rapid-out**



Pour échanger l'embout, il suffit de faire coulisser la douille vers l'avant : le mécanisme à ressort décolle l'embout de l'aimant et déverrouille l'outil. L'embout peut être retiré sans problèmes. Particulièrement utile: retrait des embouts même de tout petit calibre sans aucun outil auxiliaire.

**Web link**

[http://products.wera.de/fr/outils\\_dynamometriques\\_serie\\_7400\\_tournevis\\_dynamometriques\\_kraffform\\_a\\_reglage\\_de\\_couple\\_variable\\_7440\\_41\\_42.html](http://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_7400_tournevis_dynamometriques_kraffform_a_reglage_de_couple_variable_7440_41_42.html)

Wera - 7440/41/42  
05074739001 - 4013288113924

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de