

Kraftform Kompakt 50, 14-teilig

Kraftform Kompakt 50



EAN:	4013288093219	Abmessung:	180x95x40 mm
Teilenr:	05056656001	Gewicht:	368 g
Artikel-Nr:	KK 50	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr:	82079030

- Kraftform Kompakt 50
- Handhalter Kraftform mit versenkbarer Bajonettklinge
- Schnellwechselfutter Rapidaptor erlaubt schnellen Bitwechsel
- Zähnharte Bits, für den universellen Einsatz
- In robuster Aufbewahrungs-Box

12-teiliges Bit-Set mit Handhalter mit Schnellwechselfutter "Rapidaptor" und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. Die im Griff versenkbare Bajonettklinge mit Schnellwechselfutter erlaubt die schnelle Handbetätigung auch in räumlich beengten Arbeitssituationen, wenn die Klinge eingefahren ist. Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet.

Weblink


http://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_50_kk_50.html

Wera - KK 50
05056656001 - 4013288093219

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 50

Satz-Inhalt:



817 R
05051482001 1 x 1/4"x133



889/4 R
05052504001 1 x 1/4"x100



851/1 Z PH
05072070001 1 x PH 1x25
05072072001 1 x PH 2x25



855/1 Z PZ
05072080001 1 x PZ 1x25
05072082001 1 x PZ 2x25



867/1 Z TORX® BO
05066500001 1 x TX 10x25
05066505001 1 x TX 15x25
05066510001 1 x TX 20x25
05066515001 1 x TX 25x25
05066525001 1 x TX 30x25
05066530001 1 x TX 40x25




800/1 Z
05072055001 1 x 0.6x4.5x25
05072059001 1 x 1.0x5.5x25

Die Teleskopklinge I



Die im Griff versenkbare Teleskopklinge mit Schnellwechselfutter erlaubt die schnelle Handbetätigung auch in räumlich beengten Arbeitssituationen, wenn die Klinge eingefahren ist.

Die Teleskopklinge II



Durch einfaches Betätigen der Arretierhülse kann die Klinge herausgefahren werden. Der Teleskophalter ist nun wie ein vollwertiger Schraubendreher einsetzbar.

Die Teleskopklinge III



Durch erneutes, kräftigeres Betätigen der Hülse wird der Lösemechanismus durch ein deutlich hör- und fühlbares Überwinden des Arretierwiderstandes gelöst. Die Teleskopklinge kann entnommen und als Maschinenadapter eingesetzt, sowie in die Ausgangslage zurückgeführt werden.

Chuck-all



Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

Weblink

http://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_50_kk_50.html

Wera - KK 50
05056656001 - 4013288093219

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Rapid-in und self-lock



Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

Rapid-out



Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

Das Griff/Wechselklingen-System



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

An die Hand angepasst



Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Wera Kraftform: Synonym für begreifbare Ergonomie!

Weblink

http://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_50_kk_50.html

Wera - KK 50
05056656001 - 4013288093219

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de