

# Kraftform Kompakt H 1 Holz, 41-teilig

## Kraftform Kompakt Anwendersortimente



<b>EAN:</b>	4013288178350	<b>Abmessung:</b>	325x145x65 mm
<b>Teilenr:</b>	05135939001	<b>Gewicht:</b>	1393 g
<b>Artikel-Nr:</b>	Kraftform Kompakt H1 Holz	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr:</b>	82079030

- Robuste Ratsche Zyklus Mini geeignet für Aufnahme von Bits und Nüssen
- Drehmomente von über 65 Nm bei feinverzahnter Knarrenmechanik und kleinem Rückholwinkel von 6 Grad
- Ratschenschraubendreher mit Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bit-Wechsel
- Hochwertige Holzspiralbohrer-Bits für Bohrungen in Weichholz, Hartholz und beschichteten Plattenwerkstoffen
- Sortiment in robuster Textilbox

Kompaktes Werkzeug-Set mit den 41 wichtigsten Schraubwerkzeugen für den Holzbau; mit der robusten Bit-Ratsche Zyklus Mini samt Verlängerung und Nuss-Adapter; 8 Hand- und Maschinennüsse Größe 5,5-13; 1 Ratschen-Handhalter 816 RA mit Ratschenfunktion, Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment 50 Nm und Bit-Aufnahme mit Rapidaptor-Technologie; 1 Universalbithalter; 6 Bits mit 25mm Länge; 16 Bits mit 89 mm Länge; 5 Holzspiralbohrer-Bits mit Durchmesser 3-8mm; 1 Schraubkralle zum Festhalten von Schrauben; 1 Spannungsprüfer 247; textile Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit; aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal; zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial; geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.

### Weblink

[http://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_anwendersortimente\\_kraftform\\_kompakt\\_h1\\_holz.html](http://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_h1_holz.html)

Wera - Kraftform Kompakt H1 Holz  
05135939001 - 4013288178350

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:



**816 RA**  
05051461001 1 x 1/4"x142.0



**8001 A**  
05073999001 1 x 1/4"x87.0  
05073999001 1 x 1/4"x87.0  
05073999001 1 x 1/4"x87.0  
05073999001 1 x 1/4"x87.0  
05073999001 1 x 1/4"x87.0  
05073999001 1 x 1/4"x87.0  
05073999001 1 x 1/4"x87.0  
05073999001 1 x 1/4"x87.0  
05073999001 1 x 1/4"x87.0  
05073999001 1 x 1/4"x87.0  
05073999001 1 x 1/4"x87.0  
05073999001 1 x 1/4"x87.0



**870/1**  
05136000001<sup>1)</sup> 1 x 1/4"x25  
1) Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze



**8794 SA**  
05003525001 1 x 1/4"x75.0



**8790 HMA**  
05003504001 1 x 5.5x23.0  
05003505001 1 x 6.0x23.0  
05003506001 1 x 7.0x23.0  
05003507001 1 x 8.0x23.0  
05003509001 1 x 10.0x23.0  
05003511001 1 x 12.0x23.0  
05003512001 1 x 13.0x23.0



**893/4/1 K**  
05134480001 1 x 1/4"x50



**851/4 Z PH**  
05059760001 1 x PH 1x89  
05059775001 1 x PH 2x89  
05059795001 1 x PH 3x89



**855/4 Z PZ**  
05060029001 1 x PZ 1x89  
05060035001 1 x PZ 2x89  
05060043001 1 x PZ 3x89



**855/1 Z PZ**  
05072080001 1 x PZ 1x25  
05072082001 1 x PZ 2x25  
05072084001 1 x PZ 3x25



**867/4 Z TORX® BO**  
05060050001 1 x TX 10x89  
05060051001 1 x TX 15x89  
05060052001 1 x TX 20x89  
05060053001 1 x TX 25x89  
05060054001 1 x TX 30x89



**867/1 TORX®**  
05066487001 1 x TX 20x25  
05066488001 1 x TX 25x25



**840/4 Z Hex-Plus**  
05059630001 1 x 3.0x89  
05059631001 1 x 4.0x89  
05059632001 1 x 5.0x89  
05059633001 1 x 6.0x89



**800/4 Z**  
05059488001 1 x 1.0x5.5x89



**800/1 Z**  
05072059001 1 x 1.0x5.5x25



**849 HSS**  
05104600001 1 x 3.0x70.0  
05104601001 1 x 4.0x74.0  
05104602001 1 x 5.0x85.0  
05104603001 1 x 6.0x95.0



**247**  
05005655001<sup>1)</sup> 1 x 0.5x3.0x70  
1) Produkt nicht in den USA und Kanada erhältlich.

Weblink

[http://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_anwendersortimente\\_kraftform\\_kompakt\\_h1\\_holz.html](http://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_h1_holz.html)

Wera - Kraftform Kompakt H1 Holz  
05135939001 - 4013288178350

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Kraftform Kompakt Anwendersortimente

05104604001 1 x 8.0x110.0

**1441**

05073681001 1 x 4.5 - 6.0x41.0



### Spezialsätze




Kraftform Kompakt Anwendersortimente – die Spezialsätze – kompakt und dennoch sehr vielseitig. Für Sanitär-, Holz-, Metall- oder Elektroanwendungen.

### Kraftform Kompakt H1 Holz



Kompakter Werkzeug-Satz mit den 41 wichtigsten Schraubwerkzeugen für den Holzbau.

### 816 RA Ratschenschraubendreher



Ratschenschraubendreher, Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern; 1/4"-Innensechskantaufnahme mit Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion für blitzschnellen Bit-Wechsel, magnetisch, geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4

### Das Griff/Wechselklingen-System



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

### Weblink

[http://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_anwendersortimente\\_kraftform\\_kompakt\\_h1\\_holz.html](http://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_h1_holz.html)

Wera - Kraftform Kompakt H1 Holz  
05135939001 - 4013288178350

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Die Zyklop Mini Knarren



Die Mini-Ratschen für alle schwer zugänglichen Anwendungsfälle.

### Spiralbohrer-Bit für Holz-Anwendungen



Spiralbohrer-Bit – für Holz-Anwendungen

- ¼"-Antrieb passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)
- Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft
- HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
- Fein abgestimmte Material- Elastizität für hohe Standzeiten
- Sehr gute Rundlaufgenauigkeit
- Zähnharte und hart vergütete Bits für besonders lange Lebensdauer

### Hand- und Maschinen-Nüsse



Die Zyklop Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

### Textile Boxen



Die textilen Boxen ermöglichen dem Anwender eine hohe Mobilität bei geringem Platzbedarf. Die aus der Vergangenheit bekannten Blechkästen, zu deren Transport mindestens eine Hand benötigt wird, können nun durch die kompakte Box ersetzt werden. Und das deutlich reduzierte Gewicht eines Satzes macht das Tragen viel angenehmer als je zuvor. Empfindliche Oberflächen werden bei der Ablage geschont, und unglaublich robust sind die textilen Boxen auch noch. Sogar das Runterfallen übersteht die textile Box samt Werkzeug unbeschadet.

### Weblink

[http://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_anwendersortimente\\_kraftform\\_kompakt\\_h1\\_holz.html](http://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_h1_holz.html)

Wera - Kraftform Kompakt H1 Holz  
05135939001 - 4013288178350

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)