

# 70 02 125

## Seitenschneider



- Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz
- Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit
- Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht
- Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 62 HRC
- Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b>  | 70 02 125                  |
| <b>EAN</b>  | 4003773034025              |
| <b>Kopf</b>   | poliert                    |
| <b>Griffe</b>   | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| <b>Form</b>   | 0                          |
| <b>Zange</b>  | schwarz atramentiert       |
| <b>Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm</b> | 2,3                        |
| <b>Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm</b>       | 1,5                        |
| <b>Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) Ø mm</b>      | 3,0                        |
| <b>Länge mm</b>   | 125                        |
| <b>Gewicht netto g</b>                                    | 119                        |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

