

71 02 200

KNIPEX CoBolt® Kompakt-Bolzenschneider



- Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht
- Schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Nieten usw. bis Ø 5,2 mm
- Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effiziente Gelenkkonstruktion
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



- Verbesserte Schneidleistung
- Leichtes Schneiden von großen Querschnitten durch mikrostrukturierte Schneide
- Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm
- Mit schlanken Mehrkomponenten-Griffhüllen ohne Kragen für besseres Handling und einfacheren Transport
- Mit großer Auflagefläche an den Hüllen für bessere Druckverteilung und angenehmeres Arbeiten

60 % Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Kraft-Seitenschneidern

Die geniale Übersetzungsmechanik gewährleistet extrem günstige Hebelverhältnisse bei sehr geringer Reibung. Die Schnittkräfte liegen über dem 30-fachen der aufgewendeten Handkraft.

Artikel-Nr.	71 02 200
EAN	4003773047056
Zange	schwarz atramentiert
Griffe	mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen
Form	0
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm	5,2
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm	4,0
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser) Ø mm	3,6
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) Ø mm	6,0
Länge mm	200
Gewicht netto g	365



71 01/02/12 200



71 01/02/12 200 und 71 31/32 200

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

