

86 03 180




Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug



- Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
- Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!
- Einstellbares Schraubwerkzeug
- Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage
- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
- Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Mit schmalen Greifbacken - für Schraubsituationen, die ein schlankes Werkzeug erfordern

Die glatten Backen greifen, falls erforderlich, mit hohem Pressdruck alle parallelen Flächen im Kapazitätsbereich und erschließen dem Zangenschlüssel fast unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten: z. B. für Konterverschraubungen, Pressen zur Aktivierung der Klebekraft bei Kontaktklebern, Kantenbrechen bei Fliesenarbeiten, Knacken von Kabelbindern, Nutzung als kleiner Schraubstock.

Artikel-Nr.	86 03 180
EAN	4003773035466
Zange	verchromt
Griffe	mit Kunststoff überzogen
B2 mm	8,0
B3 mm	12,0
B1 mm	5,0
Einstellpositionen	13
Nennmaß	180 mm
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite Zoll	1 3/8
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite mm	35
Länge mm	180
Gewicht netto g	254



Zangenschlüssel:
spielfreie
Flächenpressung, keine
Kantenbeschädigung

Herkömmlicher
Schraubenschlüssel:
Kantenpressung führt
zu Beschädigung

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
86 09 180	4003773037514	Ersatzteilsortiment Verstellung für 86 180