

86 05 180



Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug




- Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
- Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!
- Einstellbares Schraubwerkzeug
- Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage
- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
- Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgelärtet
- Mit schmalen Greifbacken - für Schraubsituationen, die ein schlankes Werkzeug erfordern

Die glatten Backen greifen, falls erforderlich, mit hohem Pressdruck alle parallelen Flächen im Kapazitätsbereich und erschließen dem Zangenschlüssel fast unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten: z. B. für Konterverschraubungen, Pressen zur Aktivierung der Klebekraft bei Kontaktklebern, Kantenbrechen bei Fliesenarbeiten, Knacken von Kabelbindern, Nutzung als kleiner Schraubstock.

Artikel-Nr.	86 05 180
EAN	4003773047162
Zange	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
B2 mm	8,0
B3 mm	12,0
B1 mm	5,0
Einstellpositionen	13
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite Zoll	1 3/8
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite mm	35
Länge mm	180
Gewicht netto g	277



Zangenschlüssel:
spielfreie
Flächenpressung, keine
Kantenbeschädigung



Herkömmlicher
Schraubenschlüssel:
Kantenpressung führt
zu Beschädigung

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

