

# 87 01 400

## KNIPEX Cobra® XL Rohr- und Wasserpumpenzange



- Größere Greifweite aber viel geringeres Gewicht als vergleichbare Rohrzanzen
- Schnelle Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück, kein unbeabsichtigtes Durchrutschen des Gelenks
- Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Die KNIPEX Cobra® XL und XXL bieten die Leistungsfähigkeit und den Komfort einer Wasserpumpenzange bei weniger Gewicht und einer größeren Greifkapazität als vergleichbare Rohrzanzen. Die Cobra® XL kann z. B. eine 2"-Rohrverschraubung greifen und wiegt 50 % weniger als eine 2"-Rohrzange, die über eine viel geringere Greifkapazität verfügt. In dem handlichen Format von 400 mm Länge findet die Cobra® XL auch noch in dem Werkzeugkoffer des Installateurs Platz. Die Cobra® XXL bietet mit ihrer Kapazität bis zu 4 1/2" eine sehr große Greifreserve, wiegt dabei aber nur soviel wie eine 2"-Rohrzange.

Artikel-Nr.	87 01 400
EAN	4003773005636
Zange	grau atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Einstellpositionen	27
Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser) Ø Zoll	3 1/2
Kapazität für Rohre (Durchmesser) Ø mm	90
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite mm	95
Länge mm	400
Gewicht netto g	1214



Feinverstellung per Druckknopf: schnell und komfortabel



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



### Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
87 09 400	4003773034391	Ersatzteilsortiment Verstellung für 87 400