

87 26 250

KNIPEX Cobra® VDE Hightech-Wasserpumpenzange, isoliert



- Einstellung durch Anchieben direkt ans Werkstück: schnelle, sichere und bequeme Handhabung
- öffnen per Knopfdruck abseits vom Werkstück
- Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Der Einstellvorgang zur Anpassung an das Werkstück erfolgt mit der KNIPEX Cobra® VDE sicher und einfach: geöffnete Zange mit oberer Greifbacke am Werkstück anlegen, Zange zuschieben, fertig!

Artikel-Nr.	87 26 250
EAN	4003773071495
Zange	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Kopf	
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Einstellpositionen	24
Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser) Ø Zoll	2
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite mm	46
Kapazität für Rohre (Durchmesser) Ø mm	50
Länge mm	250
Gewicht netto g	340



Schnelleinstellung am Werkstück ohne Druckknopfbetätigung



Zange einfach zuschieben!

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
87 29 01	4003773079002	