

88 01 250

KNIPEX Alligator® Wasserpumpenzange



- Mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge: 9-stufige Rastenverstellung für 30 % mehr Greifkapazität
- Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung; besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Artikel-Nr.	88 01 250
EAN	4003773022992
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Einstellpositionen	9
Nennmaß	250 mm
Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser) Ø Zoll	2
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite mm	46
Kapazität für Rohre (Durchmesser) Ø mm	50
Länge mm	250
Gewicht netto g	319



Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück; die gesamte Betätigungskraft kann zum Drehen der Werkstücke eingesetzt werden; festes Zusammendrücken der Zangenschenkel ist nicht erforderlich, dadurch weniger Kraftaufwand



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
88 09 250	4003773053514	Bolzen (Kerpinstift) für 88 250