

95 05 165

Kabelschere



- Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet
- Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
- Kein Quetschen, geringe Verformung des Kabels
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Nachstellbares Schraubgelenk
- Scherenkörper: Chirurgiestahl, rostfrei, luftgehärtet
- Griffe: Kunststoff, schlagfest
- Zum Schneiden von Kabeln Ø 10 mm / 24 mm²
- Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke
- Schneiden aus rostfreiem Stahl
- In Öl gehärtet und angelassen

Artikel-Nr.	95 05 165
EAN	4003773019596
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff umspritzt
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser) Ø mm	10
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig mm²	24
AWG	3
Länge mm	165
Gewicht netto g	111

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

