

95 31 280

Kabelschneider (Ratschenprinzip)



- Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrätig
- Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet
- Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
- Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen
- Einhandbedienung durch Ratschenprinzip
- Geringer Kraftbedarf durch sehr hohe Übersetzung
- Zweigang-Zahnkranztrieb für leichtes Schneiden
- Einfache Handhabung durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise - Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet
- Festschenkel-Hülle mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden
- Bei Al-Leitern bis 4 x 150 mm² Sektorkabel einsetzbar



Artikel-Nr.	95 31 280
EAN	4003773043942
Werkzeug	schwarz lackiert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrätig (Durchmesser) Ø mm	52
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrätig mm²	380
MCM	750
Länge mm	280
Gewicht netto g	860



95 31 280: große Kapazität: max. Ø 52 mm / 380 mm²



Ratschenprinzip und Zweigang-Zahnkranztrieb für kraftsparendes Schneiden



95 31 250/280: Festschenkel-Hülle mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
95 39 03	4003773039129	Beweglicher Schenkel (3) für 95 31 250/280
95 39 04 280	4003773032472	Vorschubklinke
95 39 05	4003773039174	Sperrklinke (5) für 95 31 250/280
95 39 06	4003773039181	Drehfeder (6) für 95 31 250/280
95 39 07	4003773039198	Druckfeder (7) für 95 31 250/280
95 39 08	4003773039204	Tonnenfeder für 95 31 250/280
95 39 09	4003773039228	Riegelsatz (9) für 95 31 250/280
95 39 10 97 N	4003773032441	Deckplatte neutral
95 39 11	4003773039259	Gelenkachse (11) für 95 31 250/280
95 39 12 97	4003773032458	Distanzbolzensatz 3-teilig

95 39 13 97	4003773032465	Sicherungsmuttern-Set
95 39 280	4003773025283	Bewegliches Ersatzmesser für 95 31 280 / 95 36 280 Ratschenprinzip