


95 32 100

Kabelschneider (Ratschenprinzip) mit Teleskopschenkeln



- Für Cu- und Al-Kabel, ein- und mehrdrähtig – auch mit hartem Gummi- oder Kunststoffmantel
- Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet
- Auch für Kabel mit Bandisenbewehrung geeignet
- Kraftsparendes Schneiden durch optimale Übersetzungsverhältnisse
- Hohe Schneidleistung durch Zweihandbedienung und Ratschenprinzip
- Öffnen des Werkzeuges in jeder Schneidposition möglich
- Schenkellänge mehrstufig verstellbar von 400 bis 610 mm (kurze Transportlänge, individuelle Anpassung an Arbeitsbedingungen)
- Messer: Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, ölgehärtet
- Schenkel: Aluminium-Oval-Rohr, hochfest



- Werkzeuglänge: 650 bis 860 mm
- Gewicht nur 4980 g

Artikel-Nr.	95 32 100
EAN	4003773071570
Kopf	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser) Ø mm	100
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig mm ²	960
MCM	1900
Länge mm	680
Gewicht netto g	4980



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
95 39 870	4003773025306	Bewegliches Ersatzmesser für 95 31 870 / 95 32 100 (Ratschenprinzip)