

95 61 150

Bowdenzugschneider



- Für Bowdenzüge und weiche Drahtseile (auch V2A) bis Ø 3,0 mm
- Leichter, sauberer Schnitt durch besondere Schneidenform
- Sichelförmige Schneiden umschließen das Schnittgut und verhindern Aufspleißen des Drahtseiles
- Geringer Kraftbedarf durch sehr hohe Übersetzung
- Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Artikel-Nr.	95 61 150
EAN	4003773065197
Schere	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Schneidwert Cu-Kabel, feindrähtig (Durchmesser) Ø mm	3
Schneidwerte Drahtseil (Durchmesser) Ø mm	3
Länge mm	150
Gewicht netto g	205



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
95 69 190 01	4003773053873	Gelenkschraube, Mutter und Scheibe für 95 61 190