

97 90 06

**Crimp-Sortiment für Aderendhülsen**



- Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox)
- T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden.
- Öffnen im verknüpften Zustand: Einfach und schnell auf die Inhalte zugreifen, ohne die Verbindung zu lösen.
- Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder
- Mit einem Sortiment Aderendhülsen mit / ohne Kunststoffkragen
- Mit Aderendhülsenzange 97 71 180
- Aderendhülsen mit Kunststoffkragen

<b>Artikel-Nr.</b>	97 90 06
<b>EAN</b>	4003773025542
<b>je 200 Stück mm<sup>2</sup></b>	0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5
<b>je 150 Stück mm<sup>2</sup></b>	2,5
<b>je 75 Stück mm<sup>2</sup></b>	4,0 - 6,0
<b>je 50 Stück mm<sup>2</sup></b>	10,0
<b>je 40 Stück mm<sup>2</sup></b>	16,0
<b>Gewicht netto g</b>	1000



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

systainer® ist ein eingetragenes Warenzeichen der TANOS GmbH



**Lieferumfang 97 90 06 (10)**

Artikel-Nr.		Anzahl		
97 71 180	Crimpzange für Aderendhülsen	1		
	Aderendhülsen mit Kunststoffkragen, 14 / 8 mm	200	0,5 mm <sup>2</sup>	
	Aderendhülsen mit Kunststoffkragen, 14 / 8 mm	200	0,75 mm <sup>2</sup>	
	Aderendhülsen mit Kunststoffkragen, 14 / 8 mm	200	1 mm <sup>2</sup>	
	Aderendhülsen mit Kunststoffkragen, 14 / 8 mm	200	1,5 mm <sup>2</sup>	
	Aderendhülsen mit Kunststoffkragen, 14 / 8 mm	150	2,5 mm <sup>2</sup>	
	Aderendhülsen mit Kunststoffkragen, 17 / 10 mm	75	4 mm <sup>2</sup>	

	Aderendhülsen mit Kunststoffkragen, 20 / 12 mm	75	6 mm <sup>2</sup>	
	Aderendhülsen mit Kunststoffkragen, 22 / 12 mm	50	10 mm <sup>2</sup>	
	Aderendhülsen mit Kunststoffkragen, 24 / 12 mm	40	16 mm <sup>2</sup>	