

# 97 90 26

## Crimp-Sortiment für Kabelverbinder



- Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox)
- T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden.
- Öffnen im verknüpften Zustand: Einfach und schnell auf die Inhalte zugreifen, ohne die Verbindung zu lösen.
- Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder
- Mit einem Sortiment gebräuchlicher Kabelverbinder
- Mit Crimpzange 97 32 240

<b>Artikel-Nr.</b>	97 90 26
<b>EAN</b>	4003773079521
<b>Gewicht netto g</b>	1420

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

### Lieferumfang 97 90 26 (13)

Artikel-Nr.		Anzahl		
97 32 240	Crimpzange	1		
	Flachsteckhülsen, 6,3x0,8 mm	25	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	
	Flachsteckhülsen, 6,3x0,8 mm	25	4,0-6,0 mm <sup>2</sup>	
	Flachsteckhülsen, 6,3x0,8 mm	25	0,5-1 mm <sup>2</sup>	
	Kabelschuhe, Ringform, Ø 4 mm	25	0,5-1 mm <sup>2</sup>	
	Kabelschuhe, Ringform, Ø 4 mm	25	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	
	Kabelschuhe, Ringform, Ø 5 mm	25	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	
	Kabelschuhe, Ringform, Ø 5 mm	25	4,0-6,0 mm <sup>2</sup>	
	Kabelschuhe, Ringform, Ø 6 mm	25	4,0-6,0 mm <sup>2</sup>	
	Stoßverbinder, isoliert, rot	25	0,5-1 mm <sup>2</sup>	
	Stoßverbinder, isoliert, blau	25	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	
	Rundsteckhülsen, Ø 4 mm	25	0,5-1,0 mm <sup>2</sup>	
	Rundstecker, Ø 4 mm	25	0,5-1,0 mm <sup>2</sup>	