

87 21 250

KNIPEX Cobra® QuickSet Hightech-vandpumpetang




- Åbn helt, skub sammen, hold fast!
- Ekstra hurtig indstilling på arbejdsemnet ved at skubbe sammen
- Forbinder ledboltens kendte, sikre fastlåsning med yderligere skubbefunktion, som gør det nemmere at arbejde på meget trange og utilgængelige arbejdsområder
- Indstillingen direkte på arbejdsemnet kan foretages ved ganske enkelt at skubbe sammen
- Ledbolten går sikkert i indgreb ved første belastning. Derefter er tangens grebvidde fikseret og kan kun ændres ved at trykke på knappen.
- For at aktivere skubbefunktionen igen trykkes ledbolten ud ved at trykke på en knap, og tangen åbnes helt igen.
- Chrom-vanadium-elektrostål, smedet, oliehardt

Cobra® QuickSet forbinder alle kendte KNIPEX Cobra® egenskaber med en yderligere skubbefunktion, som gør det nemmere at arbejde på meget trange og utilgængelige arbejdsområder. Indstillingen direkte på arbejdsemnet kan foretages ved ganske enkelt at skubbe tangbenene sammen. Ledbolten går i indgreb ved første belastning. Derefter er tangens grebvidde fikseret og kan kun ændres ved at trykke på knappen igen. For at aktivere skubbefunktionen igen trykkes ledbolten ud ved at trykke på en knap, og tangen åbnes helt igen.


Artikel-nr.	87 21 250
EAN	4003773072775
Tang	grå atramenteret
Hoved	poleret
Greb	betrukket med skridhæmmende kunststof
Indstillingspositioner	25
Kapacitet til rør i tommer (diameter) Ø tommer	2
Kapacitet til rør Ø mm	50
Kapacitet til møtrik-nøglevidde i mm	46
Længde mm	250
vægt netto g	335



Tryk på knappen - tangen åbner sig helt



Læg gabet på og skub ganske enkelt tangen sammen



Ledbolten går i indgreb ved belastning

Forbehold mod tekniske ændring og fejl



Reserve dele

Artikel-nr.	EAN	
87 29 01	4003773079002	