

13 62 180

KNIPEX StriX Alicate pelacables con cortacables



- Para conductores de uno o varios hilos y de hilos finos con aislamiento de plástico o de goma de máximo 5 mm de diámetro o 10 mm² de sección de cable
- Graduación en la garra como ayuda visual de orientación para pelar longitudes constantes (11 mm y 16 mm)
- Fácil ajuste al diámetro del cable mediante tuerca interior
- Filo de corte para cortar cables de cobre y de aluminio hasta Ø 15 mm (5 x 2,5 mm²)
- Cabeza esbelta para facilitar el trabajo en zonas de difícil acceso
- Articulación atornillada: preciso, sin holguras al trabajar con el alicate
- Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas

Núm. de artículo	13 62 180
EAN	4003773081302
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	con fundas en dos componentes
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar mm ²	50
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar (diámetro) Ø mm	15
Valores de pelado milímetros cuadrados mm ²	10
AWG	8
Valores de pelado (diámetro) Ø mm	5
Longitud mm	180
Peso neto g	210



Filo de precisión templado por inducción



Ningún desajuste involuntario por la fijación con contratuerca



Marca de longitud: Las marcas visuales ayudan al tener que repetir el pelado de longitudes habituales (11 y 16 mm)



Filo de corte con rectificación de precisión, templado por inducción para un corte sin aplastamiento de cables de cobre y de aluminio de hasta Ø 15 mm (5 x 2,5 mm²)

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.