

97 52 38

KNIPEX PreciForce® Kutistuspihdit



- Muuttumaton korkea puristuslaatu tarkkuusosien ja pakkolukituksen ansiosta (avattava)
- Puristusaine on asetettu tarkasti tehtaalla (kalibroitu), voidaan jälkikäätää
- Voimavahvistus polvivivulla rasittamattomaan työskentelyyn
- Helppo käsitellä edullisella kahvan asennolla, alhainen paino, lyhyt rakenne ja ergonomisesti muotoillut kahvat
- Erikoisluokan kromivanadiinisähköteräs, öljykarkaistu



Ammattilainen toivoo päivittäisiin puristustöihin puristuspihdit, jotka toimivat luotettavasti ja tarkasti Tämän lisäksi niiden tulisi olla kevyitä, helposti käytettäviä, vankkoja ja hinnaltaan edullisia PreciForce®.

Tuotenro	97 52 38
EAN	4003773051909
Pihdit	kiillotettu ruskeaksi
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla
Käyttö	eristetyille ja eristämättömille johdinpäätelohkeille
Kapasiteetti neliömillimetri mm²	0,25 - 6,0
Pesien lukumäärä	5
AWG	23 - 10
Pituus mm	220
Paino netto g	493

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

