

# 74 06 160

## Pince coupante de côté à forte démultiplication



- Avec axe de rotation intégré pour des utilisations extrêmes et en continu
- Convient parfaitement à tous les types de fils, même à la corde à piano
- Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
- Tranchants de précision trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC
- Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l'huile en plusieurs phases



### 20 % d'effort économisé

comparé à des pinces coupantes de côté standards de la même longueur.

Avec axe de charnière forgé.

<b>Réf.</b>	74 06 160
<b>EAN</b>	4003773040705
<b>Pince</b>	chromée
<b>Poignées</b>	isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE
<b>Forme</b>	0
<b>Tête</b>	
<b>Norme sur l'isolation</b>	IEC 60900 DIN EN 60900
<b>Capacités de coupe Fil d'acier mi-dur (diamètre) Ø mm</b>	3,4
<b>Capacités de coupe Fil d'acier dur (diamètre) Ø mm</b>	2,5
<b>Capacités de coupe Corde à piano (diamètre) Ø mm</b>	2,0
<b>Longueur mm</b>	160
<b>Poids net g</b>	215

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

