

70 02 140

Zijsnijtang



- De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik
- Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur
- Precisie-snijkmanten voor zachte en harde draad
- Keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen
- Snijkmanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkmanten ca. 62 HRC
- Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, meerstaps oliegehard



Artikel-nr.	70 02 140
EAN	4003773023098
Kop	gepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
Type	0
Tang	zwart geatramenteerd
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter) Ø mm	2,5
Snijcapaciteiten harde draad (diameter) Ø mm	1,8
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter) Ø mm	4,0
Lengte mm	140
Gewicht netto g	150

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

