

70 02 140

Sideavbiter



- Den uunnværlige sideavbiter for tallrike bruksmuligheter
- Høyverdig materiale og eksakt bearbeiding for lang brukstid
- Presisjons-skjær for myk og hard tråd
- Rent snitt på tynne Cu-tråder, også på skjærspissene
- Skjær ekstra induktivt herdet, skjærhardhet ca 62 HRC
- Slank hodeform for bruk i vanskelig tilgjengelige arbeidsområder
- Vanadin-elektrostål, smidd, flertrinns oljeherdet



Artikkel-nr.	70 02 140
EAN	4003773023098
Hode	polert
Grep	med flerkomponent-grep
Form	0
Tang	svart atramentert
Skjæreverdi myk tråd Ø mm	4,0
Skjæreverdi middels hard tråd Ø mm	2,5
Skjæreverdi hard tråd Ø mm	1,8
Lengde mm	140
Vekt netto g	150

Tekniske endringer og feil forbeholdes

