

70 05 160

Sideavbiter



- Den uunnværlige sideavbiter for tallrike bruksmuligheter
 - Høyverdig materiale og eksakt bearbeiding for lang brukstid
 - Presisjons-skjær for myk og hard tråd
 - Rent snitt på tynne Cu-tråder, også på skjærspissene
 - Skjær ekstra induktivt herdet, skjærhardhet ca 62 HRC
 - Slank hodeform for bruk i vanskelig tilgjengelige arbeidsområder
 - Vanadin-elektrostål, smidd, flertrinns oljeherdet
- Med lenger skjær



Artikkel-nr.	70 05 160
EAN	4003773039600
Tang	forkrommet
Grep	med flerkomponent-grep
Form	0
Hode	
Skjæreverdi myk tråd Ø mm	4,0
Skjæreverdi middels hard tråd Ø mm	3,0
Skjæreverdi hard tråd Ø mm	2,0
Nominelt mål	160 mm
Lengde mm	160
Vekt netto g	207

Tekniske endringer og feil forbeholdes

