

76 12 125


Sideavbiter for elektromekaniker



- Skjær ekstra induktivt herdet, skjærhardhet ca 63 HRC
- Innfestet ledd
- Vanadin-elektrostål, smidd, flertrinns oljeherdet



Artikkel-nr.	76 12 125
EAN	4003773048015
Hode	polert
Grep	med flerkomponent-grep
Form	1
Tang	svart atramentert
Skjæreverdi myk tråd Ø mm	0,4 - 3,0
Skjæreverdi middels hard tråd Ø mm	2,3
Skjæreverdi hard tråd Ø mm	1,5
Skjæreverdi pianotråd Ø mm	0,6
A mm	14,5
B mm	16
D mm	9
Lengde mm	125
Vekt netto g	112



Tekniske endringer og feil forbeholdes

