

# 78 03 125



## Electronic Super Knips®



- Presisjonstenger for de fineste skjærearbeider, f.eks innen elektronikk og finmekanikk
- Slipte, meget skarpe skjær uten fasett
- Skjærekutt med kontrollert micro-snittkantforskyvning for ultrapresist skjær også for de tynneste tråder og lang levetid
- Eksakt formete spisser kutter også tett liggende tråder fra Ø 0,2 mm
- Ledd med rustfri stål-nagle
- Ekstrem lett gange for ikke trettende arbeid
- Med åpningsfjær og åpningsbegrensning
- Skjærehardhet ca. 54 HRC
- INOX-verktøystål



|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Artikkel-nr.                       | 78 03 125              |
| EAN                                | 4003773035381          |
| Hode                               | polert                 |
| Grep                               | med flerkomponent-grep |
| Form                               | 0                      |
| Tang                               |                        |
| Skjæreverdi myk tråd Ø mm          | 0,2 - 1,6              |
| Skjæreverdi middels hard tråd Ø mm | 1,0                    |
| A mm                               | 13,5                   |
| D mm                               | 7,5                    |
| B mm                               | 9,0                    |
| Lengde mm                          | 125                    |
| Vekt netto g                       | 56                     |



Tekniske endringer og feil forbeholdes

