

70 02 140

Sidavbitare



- Den outhärliga sidavbitaren för mångsidig användning
- Höglklassigt material och exakt bearbetning för lång livstid
- Precisionsskär för mjuk och hård tråd
- Exakt snitt på tunn Cu-tråd, även på skärspetsarna
- Extra induktionshårdade skär, skärhårdhet ca 62 HRC
- Smal huvudform för användning i svårtillgängliga arbetsområden
- Vanadin-elektrostål, smitt, oljehärdat i flera steg



Artikelnummer	70 02 140
EAN	4003773023098
Huvud	polerat
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag
Form	0
Tång	svart, försedd med korrosionsskydd
Skärvärden medelhård tråd (diameter) Ø mm	2,5
Skärvärden hård tråd (diameter) Ø mm	1,8
Skärvärden mjuk tråd (diameter) Ø mm	4,0
Längd mm	140
Vikt netto g	150

Med reservation för tekniska ändringar och fel

