

97 52 38

KNIPEX PreciForce® Crimptång



- Konstant hög crimpkvalitet genom precisionsprofiler och tvångsspärr (upplåsbar)
- Crimptrycket är exakt inställt från fabrik (kalibrerat), justerbart
- Kraftförstärkning genom vinkelled för skonsamt arbete
- Bra handhavande genom god handtagsposition, låg vikt, kort konstruktion och ergonomiskt formade handtag
- Krom-vanadinelektrostål i specialkvalitet, oljehärdat



För dagliga crimpåvändningar önskar sig fackmannen en crimptång som arbetar tillförlitligt och exakt. Dessutom skall den vara lätt, lätthanterlig, robust och prisbillig: PreciForce®.

Artikelnummer	97 52 38
EAN	4003773051909
Tång	brunerat
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag
Användning	Isolerade + oisolerade ändhylsor
Kapacitet kvadratmillimeter mm²	0,25 - 6,0
Antal crimppositioner	5
AWG	23 - 10
Längd mm	220
Vikt netto g	493

Med reservation för tekniska ändringar och fel

