

Messdatenerfassungs-/Schalt-System 34970A/34972A



- Preisgünstiges Grundgerät mit drei Steckplätzen, internem DMM (6½ Stellen) und interner Signalaufbereitung
- Acht Module zur Auswahl, bis zu 120 einpolige (oder 60 zweipolige) Kanäle oder 96 Knotenpunkte
- 34972A mit internem Web-Server für Fernbedienung über einen Browser

 BenchVue-kompatibel

 www.keysight.com/find/34970A

 www.keysight.com/find/34972A

 [Datenblatt 34970A/34972A](#)

Module 34970A/72A

MODELL	DIE WICHTIGSTEN SPEZIFIKATIONEN
34901A/02A/08A Multiplexer	Bis 300 V; 16, 20 oder 40 Kanäle
34903A Universalschalter	300 V, 20 Aktuator-Kanäle
34904A Matrix	4x8-Zweidraht-Matrixschalter
34905A-06A HF-Schalter	2 GHz Bandbreite, Dual-4-Kanal-Multiplexer, je 50 und 75 Ω
34907A Multifunktionsmodul	2 8-Bit-Digital-I/O, 2 16-Bit DAC, 100-kHz-Ereigniszähler

BenchVue-Software | www.keysight.com/find/benchvue


BenchVue – die Software für Steuerung, Automatisierung und Analyse

Mit der PC-basierten Software BenchVue ist es ganz einfach, Messgeräte zu steuern, Messdaten zu erfassen und zu visualisieren – ohne eine einzige Programmzeile zu schreiben.

- Konfigurieren Sie die am häufigsten verwendeten Einstellungen und Messfunktionen von Ihren Keysight Messgeräten aus
- Visualisieren Sie gleichzeitig mehrerer Messungen
- Loggen und exportieren Sie mit wenigen Mausklicks Messdaten und Screenshots zur schnelleren Analyse
- Erstellen Sie schnell und einfach automatische Testsequenzen, ohne große Gerätekenntnisse
- Laden Sie eine kostenlose 30-Tage-Testlizenz herunter



BenchVue-kompatible Produkte (insgesamt etwa 500) sind in dieser Broschüre an diesem Symbol zu erkennen.

 Spielen Sie mit unseren BenchVue-Testprogrammbeispielen und lernen Sie dabei, wie Sie Ihre Produktivität steigern und das Maximum aus Ihrem Messplatz herausholen können

 Laden Sie eine kostenlose 30-Tage-Testlizenz herunter

 [Datenblatt BenchVue Software](#)

