

# WXDV 120 Set

Artikel Nr.: T0051320599N



## Benefits

- › 120 W, 24 V
- › Temperaturbereich 100 °C - 450 °C
- › Aufheizzeit ca. 35 sec. (100 °C - 350 °C)
- › Setback fähig
- › Blaues LED Indikationslicht
- › Integrierter Zinnsammelbehälter
- › Interner Parameterspeicher (Null Toleranz)



Dazu empfehlen wir:



Lötrauchabsaugungen



Vorheizplatten



Reinigung



Lötlspitzen



### Technical Data

Active Tip Heizkörper-Technologie	---
Power Response Heizkörper-Technologie	---
Silver Line Heizkörper-Technologie	---
Spannung	24 V
Leistung	120 W
Spitzenfamilie	XDS, XDSL
Versorgungseinheit	WXD 2, WXR 3
WX kompatibel	on
Temperaturbereich °C	100 - 450
Temperaturbereich °F	200 - 850
Aufheizzeit	32
Sicherheitsablage	WDH 40 (T0051515399)
Sicherheitsablage (optional)	WDH 40 (T0051515399)
Spitzenhülse	---
Integrierte Direktabsaugung	---

### Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE