

HAP 1 Set

Artikel Nr.: T0052711899N



Benefits

- > 100 W, 24 V
- > Temperaturbereich 50 °C bis 550 °C
- > Heißluftstrom ionenfrei
- > Aktivierung per Fingerschalter


Dazu empfehlen wir:



Lötrauchabsaugungen



Vorheizplatten



Reinigung



Lötpitzen



Technical Data

Active Tip Heizkörper-Technologie	---
Power Response Heizkörper-Technologie	---
Silver Line Heizkörper-Technologie	---
Spannung	24 V
Leistung	100 W
Spitzenfamilie	F, R, D, Q
Versorgungseinheit	PU WAD 101, WR 2, WR 3M, WR 3ME
WX kompatibel	---
Temperaturbereich °C	50 - 550
Temperaturbereich °F	150 - 999
Aufheizzeit	---
Sicherheitsablage	WDH 30 (T0051515299)
Sicherheitsablage (optional)	WDH 30 (T0051515299)
Spitzenhülse	---
Integrierte Direktabsaugung	---

Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE