

WMRP

Artikel Nr.: T0052917199N



Benefits

- › Mikro-Lötkolben 40 W, 12 V
- › Für sehr kleine Bauteile mit hohem Energiebedarf
- › Für präzise Arbeiten unter dem Mikroskop mit sehr kleinen Bauteilen
- › Lötkolben für Reparaturstationen WR 3M und WR 2, sowie Lötstation WT 2M
- › Schneller, werkzeugloser Lötspitzenwechsel der RT Lötspitzen
- › Das aktive Lötspitzen (Cartridge)-System ermöglicht bei heißem Lötkolben den Wechsel der gesamten Lötspitze
- › Extrem kurze Aufheizzeit
- › Energiesparen durch Stand-by Funktion
- › Optimale Reaktionszeit


Dazu empfehlen wir:



Lötrauchabsaugungen



Vorheizplatten



Reinigung



Lötspitzen



Technical Data

Active Tip Heizkörper-Technologie	on
Power Response Heizkörper-Technologie	---
Silver Line Heizkörper-Technologie	---
Spannung	12 V
Leistung	40 W (55 W with RT 11)
Spitzenfamilie	RT
Versorgungseinheit	WD 1M, WR 3M, WD 3M
WX kompatibel	---
Temperaturbereich °C	100 - 450
Temperaturbereich °F	150 - 950
Aufheizzeit	3
Sicherheitsablage	T0051515699
Sicherheitsablage (optional)	---
Spitzenhülse	---
Integrierte Direktabsaugung	Nachrüstsatz T0052918599

Owning the bench



PROFESSIONAL



FILTRATION



EREM



XCELITE