

# WTP 90

Artikel Nr.: T0052922299N



## Benefits

- › Hybrid-Lötkolben 90 W, 24 V
- › Für kleine und mittelgroße Bauteile mit hohem Energiebedarf
- › Für anspruchsvolle Lötarbeiten mit WT Lötstationen und WR Reworkstationen
- › Reduzierung der Verbrauchskosten (Heizkörper und Lötspitzen) durch Nutzungssensor
- › Flexibles Arbeiten durch schnell wechselbaren Heizkörper incl. Spitze aus der XNT Lötspitzenfamilie
- › Wechselbare XNT Lötspitzen zu kostengünstigen Preisen
- › Power Response Heizkörper Technologie im schlanke Lötkolben
- › Sehr schnelles und präzises Erreichen der Löttemperatur


Dazu empfehlen wir:



Lötrauchabsaugungen



Vorheizplatten



Reinigung



Lötspitzen



### Technical Data

Active Tip Heizkörper-Technologie	---
Power Response Heizkörper-Technologie	on
Silver Line Heizkörper-Technologie	---
Spannung	24 V
Leistung	90 W
Spitzenfamilie	XNT, THM
Versorgungseinheit	WT 1, WT 1H
WX kompatibel	---
Temperaturbereich °C	100 - 450
Temperaturbereich °F	200 - 850
Aufheizzeit	7
Sicherheitsablage	WSR 200 (T0051517499)
Sicherheitsablage (optional)	---
Spitzenhülse	T0058768724
Integrierte Direktabsaugung	FE Nachrüstsatz mit Absaugröhrchen Ø 4,5 mm T0052918599

### Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE