

TCPS

Artikel Nr.: T0053210599N



Benefits

- › 50 W, 24 V
- › Mit Adapter PT 7 (370 °C) und Lötspitze LT M
- › 3-adriges Silikonkabel mit Stecker zum Anschluss an Weller WTCP 51 Magnostat Lötstation
- › Hart geerdet
- › Für PT Lötspitzen

Dazu empfehlen wir:



Lötrauchabsaugungen



Vorheizplatten



Reinigung




Lötspitzen



Technical Data

Active Tip Heizkörper-Technologie	---
Power Response Heizkörper-Technologie	---
Silver Line Heizkörper-Technologie	on
Spannung	24 V
Leistung	50 W
Spitzenfamilie	LT, PT
Versorgungseinheit	---
WX kompatibel	---
Temperaturbereich °C	5 = 260 °C / 6 = 310 °C / 7 = 370 °C / 8 = 425 °C / 9 = 480 °C
Temperaturbereich °F	5 = 500 °F / 6 = 600 °F / 7 = 700 °F / 8 = 800 °F / 9 = 900 °F
Aufheizzeit	t.b.d.
Sicherheitsablage	T0051502099
Sicherheitsablage (optional)	---
Spitzenhülse	T0058720794
Integrierte Direktabsaugung	Nachrüstsatz T0052512599

Owning the bench



PROFESSIONAL



FILTRATION



EREM



XCELITE