

WE 1010

1-Kanal-Lötstation, digital 70 W
Artikel Nr.: T0053298699



Benefits

- › 1-Kanal-Versorgungseinheit mit Lötcolben WEP 70 und Sicherheitsablage PH 70
- › 70W Lötcolben mit ergonomischem Design und werkzeuglosem Spitzenwechsel
- › EGB sichere Lötstation, Lötcolben und hitzebeständiges Silikonkabel
- › Verwendung von ET Lötspitzen
- › Standby und automatischer Setback schützt Werkzeug und Umwelt
- › Passwortschutz sichert alle Einstellungen
- › Die Lötspitzen 4ETH, 4ETK, 4ETO, 4ETS sind nicht mit WEP70 kompatibel und müssen durch 4ETHL, 4ETKL, 4EKOL und 4ETSL ersetzt werden.
- › Lötspitze kann im heißen Zustand einfach ohne Werkzeug ausgetauscht werden.


Dazu empfehlen wir:



Lötrauchabsaugungen



Lötcolben



Reinigung



Vorheizplatten



Technical Data

Abmessungen L x B x H (mm)	150 x 120 x 98
Abmessungen L x B x H (Inch)	5.91 x 4.72 x 3.86
Gewicht (ca) in kg	1.4
Spannung	230 V
Leistung	85 W
Kanäle	1
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °C	100 - 450
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °F	200 - 850
Temperaturgenauigkeit °C	Average tip temperature can be „offset“ to +/- 5°C at idle with no load
Temperaturgenauigkeit °F	Average tip temperature can be „offset“ to +/- 9°F at idle with no load
Temperaturstabilität °C	± 6
Temperaturstabilität °F	± 10
Potentialausgleichsbuchse	---
Display	Digital LC Display
Luftverbrauch l/min	---
Betriebsdruck in bar/psi	---
Fördermenge l/min	---
Unterdruck	---

Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE