

WX 1011 LÖTSTATION MIT WXMP 230V UK F/G



Benefits




Dazu empfehlen wir:



Lötrauchabsaugungen



Lötkolben



Reinigung



Vorheizplatten



Technical Data

| | |
|---|--|
| Abmessungen L x B x H (mm) | 170 x 151 x 130 |
| Abmessungen L x B x H (Inch) | 6, 69 x 5, 94 x 5, 12 |
| Gewicht (ca) in kg | 3.2 |
| Spannung | 230 V |
| Leistung | 200 W |
| Kanäle | 1 |
| Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °C | 100 - 550 |
| Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °F | 200 - 999 |
| Temperaturgenauigkeit °C | ±9 |
| Temperaturgenauigkeit °F | ±17 |
| Temperaturstabilität °C | ±2 |
| Temperaturstabilität °F | ±4 |
| Potentialausgleichsbuchse | Über 3,5 mm Schaltklinkenbuchse an der Geräterückseite |
| Display | 255 x 128 dots / Hintergrundbeleuchtung |
| Luftverbrauch l/min | --- |
| Betriebsdruck in bar/psi | --- |
| Fördermenge l/min | --- |
| Unterdruck | --- |

Owning the bench



PROFESSIONAL



FILTRATION



EREM



XCELITE