

# WXD 2010 SOLD./DESOLD. STAT. 230V UK F/G



## Benefits

- › Digitale, elektronisch geregelte 2-Kanal-Entlötstation




Dazu empfehlen wir:



Lötrauchabsaugungen



LötKolben



Reinigung




Vorheizplatten



**Technical Data**

Abmessungen L x B x H (mm)	174 x 154 x 135
Abmessungen L x B x H (Inch)	6,69 x 5,94 x 5,12
Gewicht (ca) in kg	3.2
Spannung	230 V
Leistung	200 W (255 W)
Kanäle	2
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °C	50 - 550
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °F	150 - 999
Temperaturgenauigkeit °C	±9
Temperaturgenauigkeit °F	±17
Temperaturstabilität °C	±2
Temperaturstabilität °F	±4
Potentialausgleichsbuchse	Über 3, 5 mm Schaltklinkenbuchse an der Geräterückseite.
Display	255 x 128 dots / Hintergrundbeleuchtung
Luftverbrauch l/min	35
Betriebsdruck in bar/psi	4,0 - 6,0 / 58 - 87
Fördermenge l/min	---
Unterdruck	55 kPA (8 psi)

Owning the bench



PROFESSIONAL



FILTRATION



EREM



XCELITE