

# WXR 3030

3-Kanal-Reworkstation, 420 W (600 W)  
Artikel Nr.: T0053501699N



## Benefits

- › 3-Kanal-Versorgungseinheit WXR 3 mit WXHAP 200 Heißluftkolben, WXDP 120 Entlötkolben und WXP 65 LötKolben

Dazu empfehlen wir:



Lötrauchabsaugungen



LötKolben



Reinigung



Vorheizplatten



### Technical Data

Abmessungen L x B x H (mm)	273 x 235 x 102
Abmessungen L x B x H (Inch)	10,75 x 9,25 x 4,02
Gewicht (ca) in kg	6.7
Spannung	230 V (50/60 Hz)
Leistung	420 W (600 W)
Kanäle	3
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °C	100 - 450 (550)
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °F	200 - 850 (999)
Temperaturgenauigkeit °C	±9
Temperaturgenauigkeit °F	±17
Temperaturstabilität °C	±2
Temperaturstabilität °F	±4
Potentialausgleichsbuchse	Über 3, 5 mm Schaltklinkenbuchse an der Geräterückseite
Display	240 x 88 dots / Hintergrundbeleuchtung
Luftverbrauch l/min	---
Betriebsdruck in bar/psi	---
Fördermenge l/min	18
Unterdruck	---

### Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE