

Zero Smog 4V Kit 2 Trichter

Artikel Nr.: T0053664699N



Benefits

- › Die Constant Flow Control (CFC) Funktion garantiert eine optimal regulierte Absaugung für jeden einzelnen Arbeitsplatz, unabhängig der Anzahl der angeschlossenen Arbeitsplätze
- › Elektronische Filterkontrolle mit optischer und akustischer Alarmfunktion
- › Effizienztest via USB Anschluss
- › 4 Rollen für flexiblen Einsatz
- › Fernbedienbar via RS 232 Anschluss
- › Geringer Geräuschpegel
- › 4 unterschiedliche Sets
- › Das Absauggerät Zero Smog 4V Kit 2 Trichter ist einfach zu installieren und zu betreiben. Speziell entwickelt als kompaktes, zentrales System wird das Kit komplett mit zwei flexiblen Schläuchen, Schlauchanschlüssen, Absaugarmen, Trichterdüsen, Ventilen und Halterungen geliefert und ist zum sofortigen Einsatz am Arbeitsplatz bereit. Ein leistungsfähige, wartungsfreie Turbine garantiert eine kontinuierliche Rauch-Absaugung mit einer maximalen Fördermenge von bis zu 230 m³/h. Die CFC Funktion regelt automatisch die Turbinendrehzahl und optimiert die benötigte Saugkraft und senkt den Energieverbrauch.



Dazu empfehlen wir:



Lötrauchabsaugungen



LötKolben



Reinigung




Vorheizplatten



Technical Data

Abmessungen L x B x H (mm)	345 x 325 x 505
Abmessungen L x B x H (Inch)	13,58x12,79x19,88
Gewicht (ca) in kg	19
Spannung	220 - 240 V, 50/60 Hz
Leistung	275 VA
Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A)	< 48
Max. Vakuum	---
Fördermenge m ³ /h	230
Vorfilter	Feinstaubfilter Klasse F7
Kompaktfilter	Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter (50 % Aktivkohle / 50 % Chemisorb)
Max. Kapazität	1-4 Arbeitsplätze
Schnittstelle RS232 (Remote control)	Mit Hilfe der RS232-Schnittstelle kann die Anlage in vollem Funktionsumfang bedient bzw. fernüberwacht werden.
USB-Schnittstelle	on
WX kompatibel	on

Owning the bench



PROFESSIONAL



FILTRATION



EREM



XCELITE