

# Zero Smog 20T

Artikel Nr.: T0053670699N



## Benefits

- › Für den Anschluss von bis zu 20 Lötcolben
- › Elektronisch geregelte, wartungsfreie Turbine erzeugt benötigten Unterdruck
- › 4 integrierte Rollen zur erhöhten Flexibilität der Einheit
- › Mobiles Gerät für den zentralen oder dezentralen Einsatz
- › Verwendung mit einem Rohrsystem von bis zu 200 m (7874 in)
- › Das Zero Smog 20T ist für die Direktabsaugung am Lötcolben konzipiert. Bis zu 6 Weller FE-Lötcolben können direkt angeschlossen werden. Indirekt, über das als Zubehör erhältliche Rohrsystem 50, bis zu 20 FE-Lötcolben. Die leistungsstarke, wartungsfreie Turbine erzeugt einen Unterdruck von max. 10.000 Pa und ist elektronisch geregelt. Die Betriebsstunden und das Niveau der Filterverschmutzung werden ebenfalls elektronisch erfasst. Das Filtersystem erreicht einen Abscheidegrad von 99, 95 % nach EN 1822 bei einer Partikelgröße von 0, 16 µ m.


Dazu empfehlen wir:



Lötrauchabsaugungen



Lötcolben



Reinigung



Vorheizplatten



### Technical Data

Abmessungen L x B x H (mm)	450 x 450 x 695
Abmessungen L x B x H (Inch)	17,7 x 17,7 x 27,3
Gewicht (ca) in kg	45
Spannung	230 V (50/60 Hz)
Leistung	530 VA
Betriebsdruck in bar/psi	---
Luftverbrauch l/min	---
Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A)	< 51
Max. Vakuum	10.000
Max. Kapazität	1-20 Arbeitsplätze
Vorfilter	Feinstaubfilter Klasse F7
Kompaktfilter	Partikelfilter H13 und Breitbandgasfilter (50 % Aktivkohle / 50 % Chemisorb)

### Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE