




Produktname | *Product name*: X30
 Artikelnummer | *Part Number*: 1600-0155
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: AN2015332C
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: LHE / 2016-08-19

Version	Change	Date	Name
V1	IP updated	2018-12-04	LHE
V0	---	2016-08-19	LHE

Leuchte / light



Technische Daten der Leuchte / technical data of the light:



Haupt-LED-Leuchtmittel:	2W LED	Main LED illuminant:	2W LED
Schalterfunktion:	1. An	Switch function:	1. On
	2. Aus		2. Off

Lichtstrom: [Lumen]	40lm	Luminous flux (light output): [Lumen]	40lm
Leuchtdauer:	ca. 40h	Run time:	approx. 40h
Leuchtweite:	ca. 110m	Beam distance:	approx. 110m
Maximale Lichtstärke: [Candela]	3000cd	Peak beam / luminous intensity: [Candela]	3000cd
Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux]	3000lx (Abstand: 1m)	Peak beam illuminance: [Lux]	3000lx (Distance: 1m)
Risikogruppe (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2)	3	Risk group (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2)	3

Benötigte Zellen:	2 x Alkaline Batterie Baby C / LR14 / 1.5V	Battery:	2 x Alkaline battery Baby C / LR14 / 1.5V
Schutzart des Gehäuses:	IP54	Degree of protection by the enclosure:	IP54
Gehäusematerial:	Aluminium	Housing material:	Aluminium
Betriebstemperatur:	-10°C...25°C	Operating temperature:	-10°C...25°C
Lagertemperatur:	-10°C...50°C (Nur Alkaline Batterie/Batterien) -20°C...70°C (Nur Lampe)	Storage temperature:	-10°C...50°C (Alkaline battery/batteries only) -20°C...70°C (Torch only)
Empfohlene Lagerbedingungen: (Nur Alkaline Batterie/Batterien)	Temperatur: 5..25°C Luftfeuchtigkeit: 45..75%	Recommended storage conditions: (Alkaline battery/batteries only)	Temperature: 5...25°C Rel. humidity: 45...75 %
Approbationen:	CE	Approvals:	CE
Gewicht:	224g nur die Lampe 363g mit 2 x Batterien (wie oben beschrieben)	Weight:	224g only the torch 363g with 2 x batteries (as described above)
Lieferumfang:	- 2x Batterie (wie oben beschrieben) -Tragegurt	Shipment:	- 2 x battery (as described above) -Lanyard
Verpackung:	Blister-Verpackung	Package:	Blister shell