












Schutzkt.-Verlängerungen 10 – 16 A / 250 V~

| Ausführung und techn. Daten | Bestell-Nr. und Farbe | EDV-Code |
|---|--|--|
| 1. Seite angespritzter Winkelstecker 16A/250V, DIN 49441, R2, CEE 7, 2. Seite mit anmontierter Schutzkontaktkupplungssteckdose Nr. 1050 nach DIN 49440 | | |
| H05VV-F 3G1,0  | 1055/2,0 ws 1055/2,0 sw | 01055.0000.01.020 01055.0000.02.020 |
| H05VV-F 3G1,5    | 1067/2,0 ws 1067/3,0 ws 1067/4,0 ws 1067/5,0 ws 1067/2,0 sw 1067/3,0 sw 1067/4,0 sw 1067/5,0 sw | 01067.0000.01.020 01067.0000.01.030 01067.0000.01.040 01067.0000.01.050 01067.0000.02.020 01067.0000.02.030 01067.0000.02.040 01067.0000.02.050 |

Farbschlüssel:
ws = weiß
sw = schwarz
or = orange
br = braun




Schutzkt.-Verlängerungen für Haus und Werkstatt 10 – 16 A / 250 V~

| | | |
|---|--|--|
| mit angespritztem Schutzkt.-Stecker mit doppeltem Schutzleitersystem R2 mit anmontierter Schutzkontaktkupplungssteckdose Nr. 1050T nach DIN 49440 | | |
| H05VV-F 3G1,5    | 1077/10 ws 1077/15 ws 1077/10 sw 1077/15 sw 1077/25 sw 1077/10 or 1077/15 or 1077/25 or | 01077.0000.01.100 01077.0000.01.150 01077.0000.02.100 01077.0000.02.150 01077.0000.02.250 01077.0000.10.100 01077.0000.10.150 01077.0000.10.250 |
| H05RR-F 3G1,5    | 1074/10 sw 1074/15 sw 1074/25 sw | 01074.0000.02.100 01074.0000.02.150 01074.0000.02.250 |


Mit Gummistecker Art.-Nr. 2040 und Gummikupplung Art.-Nr. 1060 (siehe Seite 35) auf Anfrage lieferbar.




Schutzkt.-Wendelverlängerungen 10 – 16 A / 250 V~

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| H05VV-F 3G1,5  | 1066 ws 1066 sw 1066 br | 01066.0000.01.054 01066.0000.02.054 01066.0000.04.054 |
| 1. Seite Schutzkt.-Stecker 2. Seite Schutzkt.-Kupplung 1050T Stecker mit doppeltem Schutzleitersystem R2 | 1068 ws 1068 sw 1068 br | 01068.0000.01.054 01068.0000.02.054 01068.0000.04.054 |
| 1. Seite Schutzkt.-Stecker 2. Seite 35 mm abgemantelt, mit Aderendhülsen  | 1069 ws 1069 sw 1069 br | 01069.0000.01.054 01069.0000.02.054 01069.0000.04.054 |

Ruhelänge 0,70 m Schnittlänge 5,40 m beide Seiten
dehnbar bis 2,75 m gerade Enden 0,15 m



Euro-Verlängerungen 2,5 A / 250 V~

| | | |
|--|----------------------------|--|
| H03VVH2-F 2x0,75 (Flachleitung) | | |
| mit Eurostecker EN 50075 VDE 0620/101/5.92  | 1650/2,0 ws 1650/3,0 ws | 01650.0000.01.020 01650.0000.01.030 |
| und Eurokupplung NBN 50/8/81 | 1650/2,0 sw 1650/3,0 sw | 01650.0000.02.020 01650.0000.02.030 |



Verpackung: Einzeln im Klarsichtbeutel mit Sattletikett.
Versandkarton: 10–50 Stück.